

透過密閉型  
マイクロフォーカスX線源  
G-511 シリーズ

Sealed Transmissive Microfocus X-Ray Source G-511Series



# 透過密閉型 マイクロフォーカスX線源 G-511シリーズ

CE

RoHS

ダイヤモンド窓透過ターゲットの採用により 2 $\mu$ m解像度 (at 6W) を実現し、  
高解像で高速撮影を可能にする工業用非破壊検査向けX線源です。

## ■ 特長

- 110kV昇電圧1秒以内
  - 素早い画像取得
- ターゲットメンテナンスフリー
  - ターゲットの回転調整不要
  - 装置稼働率の向上
- ウォーミングアップ3分以内
  - 立上げ時の長い待ち時間を解消
  - 長期保管後のエージングが不要
- X線管寿命の自己診断機能
  - 計画的な装置保守に貢献
- 最小パルス幅50ms のX線照射が可能



G-511VL-D / DP  
(標準ホルダータイプ)




G-511VL-DL / DPL  
(ロングホルダータイプ)


## ■ 仕様

項目	G-511VL-D / DL	G-511VL-DP / DPL
管電圧動作範囲	40 – 110 kV	
管電流動作範囲 (ターゲット電流)	10 – 100 $\mu$ A	
最大出力	10 W	
最小分解能 (JIMA RT RC-02B)	2 $\mu$ m	
X線窓材質	ダイヤモンド	
Focus-to-Object Distance (FOD)	Minimum 0.29 mm	
ターゲット材質	タングステン	
X線照射角	168deg. (最大), 80deg. (80%以上, 等距離)	
重量	標準ホルダータイプ: 21 kg, ロングホルダータイプ: 24 kg	
通信インターフェース	RS-232C	
外部接点制御機能	照射インターロック 2系統	照射インターロック 2系統 パルス照射用トリガ入力
照射時間タイマー設定	最少 1 s	
パルス照射機能	—	最小パルス幅 50msから対応 (パルス照射用トリガ入力使用)
入力電圧 (DC)	24 V (+1.2, -1.2)	
最大消費電力	40 W	
動作温度	10 – 45 $^{\circ}$ C	
保管温度	0 – 50 $^{\circ}$ C	
湿度 (動作、保管)	$\leq$ 85% (結露なし)	
高圧電源	内蔵	


● マイクロチャート画像 (JIMA RT RC-02B)





● 管電流動作範囲



● 線量均一性




● フォーカス特性



※ 各グラフの値は典型値です。

■ 撮影画像例




■ オーダリングインフォメーション

製品コード	部品番号	商品名		備考
		型名	品名	
49912	8B1-0037-378	G-511VL-D	透過密閉型 マイクロフォーカス X線源	標準ホルダータイプ
49913	8B1-0038-288	G-511VL-DP	透過密閉型 マイクロフォーカス X線源	標準ホルダータイプ、パルス照射機能付き
49914	8B1-103Z-000	G-511VL-DL	透過密閉型 マイクロフォーカス X線源	ロングホルダータイプ
49915	8B1-102Z-000	G-511VL-DPL	透過密閉型 マイクロフォーカス X線源	ロングホルダータイプ、パルス照射機能付き

ご注文の際は、部品番号をご指定ください。

## ■ 外形寸法図 (単位:mm)



**⚠** 本X線源はX線を発生させる機器です。資格を有する人員に限りご使用いただけます。安全な使用は操作者の責任となります。

本X線源は工業用途向けに開発されたものであり、飲食物や医療用途にはご使用いただけません。  
本X線源は地域の法律や規制の対象となります。各地域の使用要件につきましては、弊社販売担当者にお問い合わせ下さい。

2025年2月作成 無断転用禁止

# Canon キヤノン アネルバ 株式会社



URL : <https://anelva.canon/>  
 EMail : [ml-hp\\_component@mail.canon](mailto:ml-hp_component@mail.canon) (真空コンポーネント)

東日本エリア	〒215-8550 神奈川県川崎市麻生区栗木2-5-1	TEL : 044-980-3503	FAX : 044-986-4038
西日本エリア	〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-14-35 中央社ビル3F	TEL : 06-6821-9701	FAX : 06-6821-9702

※輸出・移転・処分に関する注意事項 本カタログに掲載しています製品を日本国外に輸出する際は、外国為替及び外国貿易法の規定に基づき判定が必要になりますので、弊社営業部門に必ずお問い合わせください。また、国内移転・処分先にご留意願います。

※本カタログに掲載されている内容は性能向上のため予告なく変更することがあります。

<https://anelva.canon/>

381 - 03. 2502-0057KK